




产品数据表

气体检漏剂, 509G

No.PR14503



产品描述

使瓦斯和空气管道的现场检漏更加简单快捷。水基配方不含任何油、硅酮或有害溶剂。

应用

制冷机组、空调系统、排气装置、管路、阀门、螺栓连接处、焊缝及压缩机。

单位包装描述

20 oz (591 ml) 气雾罐

品牌

希安斯(中国)

一般描述

气体检漏剂

净重

509 g

UPC 条码

082847145038

单位尺寸

23.5H x 6.68W x 6.68D 厘米

装箱数量

12

箱子尺寸

25.4H x 21.5W x 28.57D 厘米

每托盘箱数

76

每箱重量

8.16 kg

I 2/5 条码

30082847145039

外观

无色澄清液体

闪点

无

可燃性等级-CPSC

无

比重

1.0

PH

10.4

塑料安全性

对大部分塑料安全(使用前需进行小面积测试)

挥发速度

慢

UL 列明

否

气雾剂可燃性等级

I

NSF 分类编码

P1

NSF 编号

151361

页数: 1/2

更新日期: 25-Feb-19



技术咨询: ChinaTechnical@crcind.com.au
 客户服务: 021-6236 6035
www.crcindustries.cn




CRC 公司是全球特殊化学品的领导者, 作为维护及维修领域的行业专家, CRC 产品广泛应用于汽车工业、电子电器、通讯仪器、工矿基建、轨道交通、五金工具和航空航海及各类食品加工与制造型企业等。CRC 公司通过 ISO 9001:2008 认证, 在研究开发及生产控制等方面一直坚持严格的质量方针。

CRC 注册商标包括 CRC, K&W, Sta-Lube, Marykate 和带有 ® 和 TM 标志的产品。



产品数据表



| | |
|-----------------------|------------|
| DOT 正确运输品名 | 气雾罐、不可燃、限量 |
| VOC% (消费品 def) | 5.3 |
| VOC g/L (消费品 def) | 53 |
| VOC lbs/gal (消费品 def) | 0.44 |
| 去除方法 | 用水去除 |

特性

- 不可燃
- 即使在低压条件下也能突出显示泄漏处
- 无异味

使用方法

- 均匀喷涂在待测试的区域
- 难以接触的位置请使用延长管
- 在确切的泄漏点将出现气泡
- 由于产品的特性，在低温条件下容易结霜，即使回温至十摄氏度左右也不易融化，从而导致使用异常，若遇此种情况，请将产品存储于20摄氏度以上的环境中直至内容物正常流动；或者将罐体装于防水袋中，在30摄氏度左右的水中静置10分钟即可。

页数: 2/2

更新日期: 25-Feb-19



技术咨询: ChinaTechnical@crcind.com.au
 客户服务: 021-6236 6035
www.crcindustries.cn



CRC 公司是全球特殊化学品的领导者，作为维护及维修领域的行业专家，CRC 产品广泛应用于汽车工业、电子电器、通讯仪器、工矿基建、轨道交通、五金工具和航空航天及各类食品加工与制造型企业等。CRC 公司通过 ISO 9001:2008 认证，在研究开发及生产控制等方面一直坚持严格的质量方针。

CRC 注册商标包括 CRC, K&W, Sta-Lube, Marykate 和带有 ® 和 TM 标志的产品。